


# Otomatik bağlantı rakoru QS-3/8-8

Ürün numarası: 153006

★ Temel ürün gamı

dış altıgen erkek dış.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer   |
|--|---|
| Büyükük                                  | Standart  |
| Nominal genişlik                         | 7 mm  |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi     | kaplama   |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi  |
| Tasarım                                  | Düz Form  |
| Tank büyüklüğü                           | 10  |
| Tasarım yapısı                           | İtme/çekme prensibi   |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -0,095 ... 0,6 MPa  |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı     | -0,95 ... 6 bar   |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -13,775 ... 87 psi  |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı          | -0,095 ... 1,4 MPa<br>-0,95 ... 14 bar<br>-13,775 ... 203 psi   |
| Denizcilik sınıflandırması               | Bkz. sertifika  |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]<br>Üretici deklarasyonuna göre kalite <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün  |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 1 - Düşük paslanma  |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Çevre sıcaklığı                          | -10 ... 80 °C   |
| Nominal sıkma torku                      | 15,5 Nm   |
| Nominal sıkma torkunun toleransı         | ± 20 %  |
| Ürün ağırlığı                            | 25 g  |
| Bağlantı şekli                           | Altıgen köşe SW17   |
| Pnömatik bağlantı 1                      | Erkek dış R3/8  |
| Pnömatik bağlantı 2                      | 8 mm hortum dış çapı için   |
| Çözme halkasının rengi                   | mavi  |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun  |
| Malzeme, muhafaza                        | Nikel kaplı pirinç  |
| Malzeme, sökme halkası                   | POM   |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı            | NBR   |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı        | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik   |