

# Çabuk Bağlantı Rakoru QSF-3/8-10-B

Ürün numarası: 153029

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer  |
|---|--|
| Boyut                                   | Standart   |
| Nominal genişlik                        | 9 mm   |
| Vida dişli muyluda conta türü           | Kaplama  |
| Montaj konumu                           | herhangi bir   |
| Tasarım                                 | düz şekil<br>İtme-çekme prensibi   |
| Hazne boyutu                            | 10   |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 Bar...6 Bar<br>-13.775 000032...87 000032  |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı         | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 Bar...14 Bar<br>-13.775 000032...203 000032  |
| Denizcilik sınıflandırması              | bkz. sertifika   |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Üreticinin <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> adresindeki beyanı uyarınca su |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 1 - korozyona düşük maruziyet  |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temiz oda sınıfı                        | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4   |
| Ortam sıcaklığı                         | -10 °C...80 °C   |
| Nominal sıkma torku                     | 15.5 Nm  |
| Nominal sıkma torkuna tolerans          | ±% 20  |
| Ürün ağırlığı                           | 38 Gram  |
| Montaj türü                             | Dış altıgen SW21   |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Dişi diş G3/8  |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 10 mm olan hortum için  |
| Gevşetme halkası rengi                  | mavi   |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu  |
| Gövde malzemesi                         | Pirinç, nikel kaplı  |
| Gevşetme halkası malzemesi              | POM  |
| Hortum contası malzemesi                | NBR  |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi     | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik  |