


# L geçmeli bağlantı QSL-6HL

Ürün numarası: 153066

FESTO

geçmeli burçlu.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Büyüklik                                 | Standart                                                                                                                            |
| Nominal genişlik                         | 3,1 mm                                                                                                                              |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi                                                                                                                    |
| Tasarım                                  | L şekli, uzun                                                                                                                       |
| Tank büyüklüğü                           | 10                                                                                                                                  |
| Tasarım yapısı                           | İtme/çekme prensibi                                                                                                                 |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -0,095 ... 0,6 MPa                                                                                                                  |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı     | -0,95 ... 6 bar                                                                                                                     |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -13,775 ... 87 psi                                                                                                                  |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı          | -0,095 ... 1,4 MPa<br>-0,95 ... 14 bar<br>-13,775 ... 203 psi                                                                       |
| Denizcilik sınıflandırması               | Bkz. sertifika                                                                                                                      |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]<br>Üretici deklarasyonuna göre kalite <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün                                                                                                          |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 1 - Düşük paslanma                                                                                                                  |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                   |
| Çevre sıcaklığı                          | -10 ... 80 °C                                                                                                                       |
| Ürün ağırlığı                            | 4,2 g                                                                                                                               |
| Pnömatik bağlantı 1                      | Geçmeli burç çapı 6 mm                                                                                                              |
| Pnömatik bağlantı 2                      | 6 mm hortum dış çapı için                                                                                                           |
| Çözme halkasının rengi                   | mavi                                                                                                                                |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun                                                                                                                        |
| Malzeme, muhafaza                        | PBT                                                                                                                                 |
| Malzeme, sökme halkası                   | POM                                                                                                                                 |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı            | NBR                                                                                                                                 |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı        | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                                                                                                     |