

# T-Çabuk Bağlantı Rakoru QST-1/8-4

Ürün numarası: 153106

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	2.8 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Kaplama
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	T şekli İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 Bar...6 Bar -13.775 000032...87 000032
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 Bar...14 Bar -13.775 000032...203 000032
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Üreticinin www.festo.com adresindeki beyanı uyarınca su
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Nominal sıkma torku	7 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	13 Gram
Çıkış sayısı	2
Besleme hattı sayısı	1
Montaj türü	Dış altıgen SW10
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış R1/8
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
Gevşetme halkası malzemesi	POM

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik