

T-Çabuk Bağlantı Rakoru QSTL-1/2-12

Ürün numarası: 153126

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	10.3 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Kaplama
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	L şeklinde, uzunlamasına ek soket bağlantısı İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 Bar...6 Bar -13.775 000032...87 000032
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 Bar...14 Bar -13.775 000032...203 000032
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Üreticinin www.festo.com adresindeki beyanı uyarınca su
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Nominal sıkma torku	26 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	72 Gram
Çıkış sayısı	2
Besleme hattı sayısı	1
Montaj türü	Dış altıgen SW21
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış R1/2
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
Gevşetme halkası malzemesi	POM

Özellik	Değer
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik