

Perde geiş rakoru (abuk baėlantılı) QSS-4

Ürün numarası: 153157
★ Temel ürün gamı

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deėer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	3 mm
Montaj pozisyonu	istenildiėi gibi
Tasarım	Bölme
Tank büyüküğü	10
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 0,6 MPa
alıřma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 6 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 87 psi
Sıcaklıėa baėlı alıřma basıncı	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:-:-] Üretici deklarasyonuna göre kalite www.festo.com
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaėlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluėu	VDMA24364-B1/B2-L
evre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Ürün aėırlığı	11 g
Baėlantı řekli	Altıgen köře SW14
Pnömatik baėlantı 1	4 mm hortum dıř apı için
Pnömatik baėlantı 2	4 mm hortum dıř apı için
özme halkasının rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Anotlanmış alüminyum
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, somun	Nikel kaplı pirin
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik