

# Perde geiş rakoru (abuk baęlantılı) QSS-6

Ürün numarası: 153158  
★ Temel ürün gamı

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	5 mm
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Tasarım	Bölme
Tank büyükükü	10
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 0,6 MPa
alıřma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 6 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 87 psi
Sıcaklığa baęlı alıřma basıncı	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:-:-] Üretici deklarasyonuna göre kalite <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
evre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Ürün aęırlığı	16 g
Baęlantı şekli	Altıgen köşe SW17
Pnömatik baęlantı 1	6 mm hortum dıř apı için
Pnömatik baęlantı 2	6 mm hortum dıř apı için
özme halkasının rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Anotlanmış alüminyum
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, somun	Nikel kaplı pirin
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz elik