

# Perde Geçiř Rakoru (abuk Baęlantılı) QSSF-1/4-6-B

Ürün numarası: 153164

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Bölme İtme-ekme prensibi
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralıęı alıřma basıncı	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 Bar...6 Bar -13.775 000032...87 000032
Sıcaklıęa baęlı alıřma basıncı	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 Bar...14 Bar -13.775 000032...203 000032
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınlı hava Üreticinin www.festo.com adresindeki beyanı uyarınca su
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı iřletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Ortam sıcaklıęı	-10 C...80 C
Nominal sıkma torku	9 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün aęırlıęı	27 Gram
Montaj türü	Dıř altıgen SW17
Pnömatik baęlantı 1	Dıři dıř G1/4
Pnömatik baęlantı 2	dıř apı Ø 6 mm olan hortum için
Gevřetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Pirin, nikel kaplı
Gevřetme halkası malzemesi	POM
Somun malzemesi	Nikel kaplı pirin
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepesi segmenti malzemesi	yüksek alařımlı paslanmaz elik