


Y diřli baęlantı

QSYLV-3/8-10

Ürün numarası: 153194

FESTO

360° yönlendirilebilir, ii altıgen erkek diř.



Bilgi sayfası

| Özellik | Deęer |
|--|---|
| Büyükük | Standart |
| Nominal genişlik | 5,7 mm |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi | kaplama |
| Montaj pozisyonu | istenildięi gibi |
| Tasarım | L řekli, 2'li, paralel |
| Tank büyükükü | 1 |
| Tasarım yapısı | İtme/ekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı | -0,095 ... 0,6 MPa |
| alıřma basıncı tüm sıcaklık aralıęı | -0,95 ... 6 bar |
| Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı | -13,775 ... 87 psi |
| Sıcaklıęa baęlı alıřma basıncı | -0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi |
| Denizcilik sınıflandırması | Bkz. sertifika |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:-:-] Üretici deklarasyonuna göre kalite www.festo.com |
| alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yaęlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluęu | VDMA24364-B1/B2-L |
| evre sıcaklıęı | -10 ... 80 °C |
| Nominal sıkma torku | 15,5 Nm |
| Nominal sıkma torkunun toleransı | ± 20 % |
| Ürün aęırlıęı | 69,5 g |
| ıkıřların sayısı | 2 |
| Giriř hatların sayısı | 1 |
| Baęlantı řekli | Altıgen köřeli baęlantı vidası |
| Pnömatik baęlantı 1 | Erkek diř R3/8 |
| Pnömatik baęlantı 2 | 10 mm hortum diř apı için |
| özme halkasının rengi | mavi |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | PBT |
| Malzeme, ii boş vida | Nikel kaplı pirin |
| Malzeme, sökme halkası | POM |
| Malzeme, hortum sızdırmazlıęı | NBR |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı | Yüksek alıřımlı paslanmaz elik |