

Geçmeli burç QSH-16

Ürün numarası: 153256

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	11 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 Bar...6 Bar -13.775 000032...87 000032
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 Bar...14 Bar -13.775 000032...203 000032
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Üreticinin www.festo.com adresindeki beyanı uyarınca su
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	4 Gram
Pnömatik bağlantı 1	Geçmeli burç çapı 16 mm
Pnömatik bağlantı 2	Geçmeli burç çapı 16 mm
Gevşetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT