

L diřli baęlantı

QSLF-1/8-6-B

Ürün numarası: 153274

★ Temel ürün gamı

360° yönlendirilebilir, dışı altıgen erkek dış.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	4,2 mm
Montaj pozisyonu	İstenildięi gibi
Tasarım	L řekli
Tank büyüküküğü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	-0,095 ... 0,6 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralıęı	-0,95 ... 6 bar
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	-13,775 ... 87 psi
Sıcaklığa baęlı çalışma basıncı	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Üretici deklarasyonuna göre kalite www.festo.com
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Nominal sıkma torku	7 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün aęırlığı	15 g
Baęlantı řekli	Altıgen köşe SW14
Pnömatik baęlantı 1	Dışı dış G1/8
Pnömatik baęlantı 2	6 mm hortum dış çapı için
Çözme halkasının rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik