

Kendinden kapanan L tipi otomatik bağlantı rakoru QSMKL-M5-6

Ürün numarası: 153295

FESTO

360° yönlendirilebilir, içi altıgen erkek diş.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Büyükük | Mini |
| Nominal genişlik | 1,7 mm |
| Onaylı hortum tipi | PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-VO- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM- PUN-DUO- PUN-H- PUN-H-DUO- PUN-S- PUN-S-DUO- PUN-VO- |
| Hortum takma derinliği | 13,7 mm |
| Vıdali saplamadaki sızdırmazlık tipi | Sızdırmazlık halkası |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Tasarım | L şekli |
| Tank büyüklüğü | 1 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -0,095 ... 0,6 MPa |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 6 bar |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -13,775 ... 87 psi |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi |
| Denizcilik sınıflandırması | Bkz. sertifika |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 80 °C |
| Nominal sıkma torku | 1,33 Nm |
| Nominal sıkma torkunun toleransı | ± 20 % |
| Ürün ağırlığı | 10 g |
| Bağlantı şekli | Altıgen köşe SW10 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek diş M5 |
| Pnömatik bağlantı 2 | 6 mm hortum dış çapı için |
| Çözme halkasının rengi | mavi |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | PBT |
| Malzeme, sökme halkası | POM |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı | NBR |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |