


Otomatik bağlantı rakoru QSMF-M3-3

Ürün numarası: 153308

FESTO

dış altıgen dışı dış.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	Mini
Nominal genişlik	1,3 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım	Düz Form
Tank büyüklüğü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 0,6 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 6 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 87 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Nominal sıkma torku	0,48 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 55 %
Ürün ağırlığı	1,6 g
Bağlantı şekli	Dış altıgen SW5,5
Pnömatik bağlantı 1	Dışı dış M3
Pnömatik bağlantı 2	3 mm hortum dış çapı için
Çözme halkasının rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirinç
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alımlı paslanmaz çelik