

Y-Çabuk Bağlantı Elemanı QSMY-6-4

Ürün numarası: 153374

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Mini |
| Nominal genişlik | 2.3 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | Y şekli İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 10 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 Bar...6 Bar -13.775 000032...87 000032 |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 Bar...14 Bar -13.775 000032...203 000032 |
| Denizcilik sınıflandırması | bkz. sertifika |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:::] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...80 °C |
| Ürün ağırlığı | 5.3 Gram |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Besleme hattı sayısı | 1 |
| Pnömatik bağlantı 1 | dış çapı Ø 6 mm olan hortum için |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 4 mm olan hortum için |
| Gevşetme halkası rengi | mavi |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | PBT |
| Gevşetme halkası malzemesi | POM |
| Hortum contası malzemesi | NBR |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşimli paslanmaz çelik |