


# Manometre MA-15-10-QS-8

Ürün numarası: 153385

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı	0 Bar...10 Bar
Manometre nominal boyut	15
Tasarım	Ölçüm mekanizması olmayan Bourdon tüpü manometresi
Montaj türü	Hat kurulumu
İşletim ortamı	Soy gazlar nötr sıvılar
Çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 Bar...10 Bar 0 000032...145 000032
Dalgalı yük faktörü	0.66
Ölçüm doğruluğu sınıfı	5
Koruma türü	IP53
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı konumu	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	QS-8
Ortamla temas eden malzemeler	Pirinç
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Gövde malzemesi	Çelik
Kontrol camı malzemesi	PC
Gövde rengi	siyah
Ürün ağırlığı	10 Gram
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	asetilen yok oksijen yok
Ölçek	Tekli ölçek bar (dış)