

L-Rulmanlı Çabuk Bağlantı Rakoru QSRL-3/8-10

Ürün numarası: 153416

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Standart |
| Nominal genişlik | 6.2 mm |
| Vida dişli muyluda conta türü | Kaplama |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | L şekli İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 1 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 Bar...6 Bar -13.775 000032...87 000032 |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 Bar...14 Bar -13.775 000032...203 000032 |
| Maks. devir | 300 1/min |
| Denizcilik sınıflandırması | bkz. sertifika |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Maks. radyal moment | 0.02 Nm |
| Nominal sıkma torku | 15.5 Nm |
| Nominal sıkma torkuna tolerans | ±% 20 |
| Ürün ağırlığı | 56 Gram |
| Montaj türü | Dış altıgen SW22 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek dış R3/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 10 mm olan hortum için |
| Gevşetme halkası rengi | mavi |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | PBT |
| Gevşetme halkası malzemesi | POM |
| Hortum contası malzemesi | NBR |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşimli paslanmaz çelik |

