


Kendinden kapanan otomatik bağlantı rakoru

QSMK-1/4-6

Ürün numarası: 153421

FESTO

dışi altıgen erkek dışi.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	3 mm
Onaylı hortum tipi	PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-VO- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM- PUN-DUO- PUN-H- PUN-H-DUO- PUN-S- PUN-S-DUO- PUN-VO-
Hortum takma derinliđi	13,5 mm
Vıdali saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Tasarım	Düz Form
Tank büyüküküğü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralıđı ortam basıncı	-0,095 ... 0,6 MPa
Çalıřma basıncı tüm sıcaklık aralıđı	-0,95 ... 6 bar
Komple sıcaklık aralıđı ortam basıncı	-13,775 ... 87 psi
Sıcaklıđa bađlı çalıřma basıncı	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::]
Çalıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yađlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluđu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklıđı	-10 ... 80 °C
Nominal sıkma torku	9 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ađırlıđı	21 g
Bađlantı řekli	Altıgen köře SW14
Pnömatik bađlantı 1	Erkek dışi R1/4
Pnömatik bađlantı 2	6 mm hortum dışi çapı için
Çözme halkasının reňi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirinç
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlıđı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik