


Kendinden kapanan otomatik bağlantı rakoru

QSK-1/4-8

Ürün numarası: 153423

FESTO

dışi altıgen erkek dışi.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Büüklük | Standart |
| Nominal genişlik | 4,3 mm |
| Onaylı hortum tipi | PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-VO- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM- PUN-DUO- PUN-H- PUN-H-DUO- PUN-S- PUN-S-DUO- PUN-VO- |
| Hortum takma derinliđi | 18,5 mm |
| Vıdali saplamadaki sızdırmazlık tipi | kaplama |
| Montaj pozisyonu | istenildiđi gibi |
| Tasarım | Düz Form |
| Tank büyüklüğü | 1 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralıđı ortam basıncı | -0,095 ... 0,6 MPa |
| Çalıřma basıncı tüm sıcaklık aralıđı | -0,95 ... 6 bar |
| Komple sıcaklık aralıđı ortam basıncı | -13,775 ... 87 psi |
| Sıcaklıđa bađlı çalıřma basıncı | -0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi |
| Denizcilik sınıflandırması | Bkz. sertifika |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::] |
| Çalıřma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yađlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluđu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklıđı | -10 ... 80 °C |
| Nominal sıkma torku | 9 Nm |
| Nominal sıkma torkunun toleransı | ± 20 % |
| Ürün ađırlıđı | 22,5 g |
| Bađlantı řekli | Altıgen köře SW14 |
| Pnömatik bađlantı 1 | Erkek dışi R1/4 |
| Pnömatik bađlantı 2 | 8 mm hortum dışi çapı için |
| Çözme halkasının reňi | mavi |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Nikel kaplı pirinç |
| Malzeme, sökme halkası | POM |
| Malzeme, hortum sızdırmazlıđı | NBR |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı | Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik |