


Çek valf HA-1/2-QS-12

Ürün numarası: 153460

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	R1/2
Pnömatik bağlantı 2	QS-12
Montaj türü	vidalanabilir
Standart anma debisi	2230 l/min
Çalışma basıncı	-1 Bar...10 Bar
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Gövde malzemesi	Eloksallı alüminyum
Gövde rengi	gümüş
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Min. fark basıncı açma	0.1 Bar
Min. fark basıncı kapama	0.2 Bar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	69 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu