



Küresel vana HE-2-QS-6

Ürün numarası: 153467

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	2/2 iki durumlu
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Pnömatik bağlantı 2	QS-6
Tetikleme şekli	manuel
Bağlantı şekli	Deliklerle direkt bağlantı Hat döşeme Seçenekler:
Standart nominal debi	256,5 l/min
Nominal genişlik	3 mm
Mpa işletim basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	PBT-kuvvetlendirilmiş
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Kumanda şekli	direkt
Akış yönü	çift yönlü
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temizlik seviyesi	ISO sınıfı 4
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	23 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR