


Küresel vana QH-QS-6

Ürün numarası: 153484

FESTO

QS geçmeli bağlantı ile.
Bu tip vakum için uygundur



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	2/2 iki durumlu
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Pnömatik bağlantı 2	QS-6
Tetikleme şekli	manuel
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Standart nominal debi	533 l/min
Nominal genişlik	4 mm
Mpa işletim basıncı	-0,1 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-1 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Tasarım yapısı	Küresel valf
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	12,5 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun