


Fark Basınç Regülatörü LRL-1/8-QS-8

Ürün numarası: 153503

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|---|
| Regülatör işlevi | Fark basınç sabiti ters akım davranışı ile |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | QS-8 |
| Montaj türü | vidalanabilir |
| Nominal debi açık | 115 l/min |
| Basınç kontrol aralığı | 2 Bar...6 Bar |
| Giriş basıncı 1 | 0 MPa...0.9 MPa 0 Bar...9 Bar 0 000032...130.5 000032 |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Gövde malzemesi | PBT takviyeli |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| Çalıştırma emniyeti | Karşı destek |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | direkt kumandalı piston kontrol valfi sürekli basınç beslemesi ile |
| Nominal debi kapalı | 110 l/min |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ürün ağırlığı | 22 Gram |
| Vida dişli muylu malzemesi | Nikel kaplı pirinç |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Diş contası malzemesi | PTFE |