



# Fark basıncı regülasyon valfi

## LRL-3/8-QS-12

Ürün numarası: 153508

FESTO

Manometresiz, erkek dişli ve QS fiş konnektörlü



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ayar fonksiyonu	Fark basıncı sabit Geri dönüş akışlı
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	QS-12
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Nominal debi, açık	518 l/min
Basınç ayar aralığı	2 ... 6 bar
Besleme basıncı 1 MPa	0 ... 0,9 MPa
Giriş basıncı	0 ... 9 bar
Besleme basıncı 1 psi	0 ... 130,5 psi
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	PBT-kuvvetlendirilmiş
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:...] ]
Tetikleme güvenliği	Kontra somunlu tırtırlı vida
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	direkt kumandalı pistonlu regülatör İçinden geçen basınçlı hava kaynaklı
Nominal debi, kapalı	423 l/min
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	73 g
Malzeme, vida dişli tapa	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vida sızdırmazlığı	PTFE