


# Fark basıncı regülasyon valfi

## LRL-1/8-QS-6

Ürün numarası: 153513

FESTO

Manometresiz, erkek dişli ve QS fiş konnektörlü



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ayar fonksiyonu	Fark basıncı sabit Geri dönüş akışlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	QS-6
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Nominal debi, açık	115 l/min
Basınç ayar aralığı	2 ... 6 bar
Besleme basıncı 1 MPa	0 ... 0,9 MPa
Giriş basıncı	0 ... 9 bar
Besleme basıncı 1 psi	0 ... 130,5 psi
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	PBT-kuvvetlendirilmiş
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:...]
Tetikleme güvenliği	Kontra somunlu tırtırlı vida
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	direkt kumandalı pistonlu regülatör İçinden geçen basınçlı hava kaynaklı
Nominal debi, kapalı	115 l/min
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	22 g
Malzeme, vida dişli tapa	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vida sızdırmazlığı	PTFE