


Fark basınç regülatörü LRL-1/4-QS-10

Ürün numarası: 153518

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Regülatör işlevi	Fark basınç sabiti ters akım davranışı ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	QS-10
Montaj türü	vidalanabilir
Nominal debi açık	231 l/min
Basınç kontrol aralığı	2 Bar...6 Bar
Giriş basıncı 1	0 MPa...0.9 MPa 0 Bar...9 Bar 0 000032...130.5 000032
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Gövde malzemesi	PBT takviyeli
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Çalıştırma emniyeti	Karşı destek
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	direkt kumandalı piston kontrol valfi sürekli basınç beslemesi ile
Nominal debi kapalı	231 l/min
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	43 Gram
Vida dişli muylu malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Diş contası malzemesi	PTFE