



Basınç regülatörü LR-QS-4

Ürün numarası: 153540
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2021'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu
Pnömatik bağlantı 1	QS-4
Pnömatik bağlantı 2	QS-4
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Standart nominal debi	67 l/min
Giriş basıncı	0 ... 9 bar
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	PBT-kuvvetlendirilmiş
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Tetikleme güvenliği	Kontra somunlu tırtırlı vida
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	direkt kumandalı pistonlu regülatör İçinden geçen basınçlı hava kaynaklı
Basınç ayar aralığı	1 ... 8 bar
Ürün ağırlığı	33 g
Malzeme, vida dişli tapa	Pirinç Nikel kaplı
Malzeme, vida sızdırmazlığı	PTFE