

# Otomatik bağlantı rakoru

## QSF-1/8-3/16-U


Ürün numarası: 153618

FESTO

dış altıgen dışı dış.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



## Bilgi sayfası

| Özellik  | Değer                                  |
|--|--|
| Büyüklik   | Standart                               |
| Nominal genişlik                                 | 4 mm                                   |
| Montaj konumu                                    | istenildiği gibi                       |
| Tank büyüklüğü                                   | 1                                      |
| Tasarım yapısı                                   | İtme/çekme prensibi                    |
| Çalışma basıncı                                  | -0,95 ... 10 bar                       |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı                  | -0,95 ... 10 bar                       |
| Kullanım havası                                  | Filtrelenmiş hava<br>Vakum             |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK          | 1                                      |
| Çevre sıcaklığı                                  | -10 ... 60 °C                          |
| Müsaade edilebilirlik                            | Germanischer Lloyd                     |
| Max. Sıkma torku                                 | 8 Nm                                   |
| Pnömatik bağlantı                                | NPT1/8-27<br>Dış çap 3/16" hortum için |
| Çözme halkasının rengi                           | gri                                    |
| Malzeme hakkında not                             | RoHS'a uygun                           |
| Gövde için malzeme bilgisi                       | Pirinç<br>Nikel kaplı                  |
| Çözme halkası için malzeme bilgisi               | POM                                    |
| Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi | NBR                                    |
| Malzeme bilgisi, hortum kilitleme segmanı        | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik        |