

Paralel kit EAMM-U-86-D40-52B/C-102-S1

Ürün numarası: 1537011

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	86
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Dişli oranı	1:1
Max. Devir	5.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	175 kgmm ²
Yüksüz itme torku	0,25 Nm
Aktarılabılınir dönüş momenti	9,5 Nm
Ürün ağırlığı	2.540 g
Arayüz kodu, aktüatör	D40B
Arayüz kodu, motor giriş	52B 52C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun