


Bastırılmalı dışli bağlantı QSSF-1/8-1/4-U

Ürün numarası: 153770

FESTO

dişi dişi.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Standart
Nominal genişlik	5,3 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım	Bölme
Tank büyüklüğü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	8 Nm
Ürün ağırlığı	28 g
Bağlantı şekli	Dış altıgen 11/16
Pnömatik bağlantı 1	Dişi dış ölçüsü 1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 1/4" hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	14 ... 140 °F
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Pirinç Nikel kaplı
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımli paslanmaz çelik