


# Bastırılmalı dişli bağlantı QSSF-1/4-1/4-U

Ürün numarası: 153771

FESTO

dişi dişli.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Büyüklük                                 | Standart                                     |
| Nominal genişlik                         | 5,3 mm                                       |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi     | kaplama                                      |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi                             |
| Tasarım                                  | Bölme  |
| Tank büyüklüğü                           | 1  |
| Tasarım yapısı                           | İtme/çekme prensibi                          |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -0,095 ... 1 MPa                             |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı     | -0,95 ... 10 bar                             |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -13,775 ... 145 psi                          |
| Denizcilik sınıflandırması               | Bkz. sertifika                               |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün                   |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 1 - Düşük paslanma                           |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Çevre sıcaklığı                          | -10 ... 60 °C                                |
| Max. Sıkma torku                         | 14 Nm  |
| Ürün ağırlığı                            | 29 g   |
| Bağlantı şekli                           | Dış altıgen 11/16                            |
| Pnömatik bağlantı 1                      | Dişi dış ölçüsü 1/4 NPT                      |
| Pnömatik bağlantı 2                      | Dış çap 1/4" hortum için                     |
| Ortam sıcaklığı Fahrenheit               | 14 ... 140 °F                                |
| Çözme halkasının rengi                   | gri  |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun                                 |
| Malzeme, muhafaza                        | Pirinç<br>Nikel kaplı                        |
| Malzeme, sökme halkası                   | POM  |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı            | NBR  |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı        | Yüksek alışımli paslanmaz çelik              |