


T dişli bağlantı QSYL-1/2-1/2-U

Ürün numarası: 153793

FESTO

360° yönlendirilebilir, içi altıgen erkek diş.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Standart
Nominal genişlik	10,8 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım	L şekli, 2'li, paralel
Tank büyüklüğü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	30 Nm
Ürün ağırlığı	75 g
Çıkışların sayısı	2
Giriş hatların sayısı	1
Bağlantı şekli	Dış altıgen 7/8
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş ölçüsü 1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 1/2" hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	14 ... 140 °F
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımli paslanmaz çelik