



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	Standart
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Tasarım	Düz Form
Tank büyükölüğü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1 g
Pnömatik bağlantı 1	Geçmeli burç çapı 5/16"
Pnömatik bağlantı 2	Geçmeli burç çapı 5/16"
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	14 ... 140 °F
Çözme halkasının rengi	grı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT