


# Tipli dönebilir QSR-1/4-3/16-U

Ürün numarası: 153953

FESTO

360° dönebilir, bilyalı rulmanlı, dışı altıgen erkek diş.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Büyükük                                  | Standart                                     |
| Nominal genişlik                         | 3,4 mm                                       |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi     | kaplama                                      |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi                             |
| Tank büyüklüğü                           | 1                                            |
| Tasarım yapısı                           | İtme/çekme prensibi                          |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı     | -0,95 ... 10 bar                             |
| Denizcilik sınıflandırması               | Bkz. sertifika                               |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün                   |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 1 - Düşük paslanma                           |
| Çevre sıcaklığı                          | -10 ... 60 °C                                |
| Max. Sıkma torku                         | 14 Nm                                        |
| Pnömatik bağlantı 1                      | Erkek diş ölçüsü 1/4 NPT                     |
| Pnömatik bağlantı 2                      | Dış çap 3/16" hortum için                    |
| Çözme halkasının rengi                   | gri                                          |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun                                 |
| Malzeme, muhafaza                        | PBT                                          |
| Malzeme, sökme halkası                   | POM                                          |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı            | NBR                                          |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı        | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik              |