


Sıkıştırma burcu EAMH-60-10-C18.1-P

Ürün numarası: 1545242

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|----------------------|-----------------------|
| Büyükük | 60 |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Max. Devir | 6.000 1/min |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -25 ... 60 °C |
| Relatif hava nemi | 0 - 95 % |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Kütle atalet momenti | 1,4 kgmm ² |
| Ürün ağırlığı | 38 g |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |