


Ön seçimli sayacı PZV-E-C

Ürün numarası: 15608

FESTO

Geriye saymalı, pnömatik resetleme.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	pnömatik silindirli mekanik sıra sayacı
Geriye dönme şekli	El butonu veya pnömatik sinyal
Gösterge	5 konumlu
Tahliye basıncı	0,2 ± 0,1 bar
Tahliye basıncını sıfırlama	0,15 ± 0,1 bar
Cevap verme basıncı, tahrik elemanı	0,6 ± 0,2 bar
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Minimum resetleme basıncı	2 bar
Minimum impuls süresi, tahrik elemanı	10 ms
En düşük darbe süresinin sıfırlamak	180 ms
En düşük duraklama süresinin tahriki	15 ms
En düşük duraklama süresini sıfırlamak	50 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	150 g
Bağlantı şekli	Ön panel montajı
Pnömatik bağlantı	M5