


Quickstepper FSS-12-C

Ürün numarası: 15609
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

2n-bağlantı pleyti üzerinde 12 adımlı ve Start-lojik-bağlantılı pnömatik-mekanik adımlama modülü.

İmalattan kalkan tip. 2025'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2,5 mm
Tasarım yapısı	Adımlayıcı eklenebilir
Düşme basıncının onayı	$\leq 0,5$ bar
Cevap basıncının onayı	$\geq 1,5$ bar
Çalışma basıncı	2,5 ... 6 bar
Standart nominal debi	60 l/min
Minimum darbe uzunluğunun onayı	50 ms
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX talimatlarına göre
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Dc (GB) EPL Gb (GB)
ATEX kategorisi Gaz	II 2G
ATEX kategorisi Toz	II 3D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex h IIC T4 Gb
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex h IIIC T125°C Dc
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	+5°C \leq Ta \leq +40°C
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	5 ... 40 °C
Ürün ağırlığı	450 g
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	ABS