


Hortum bağlantısı N-3/8-P-6-MS

Ürün numarası: 15633

FESTO

Pirinç versiyon



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4,5 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Tasarım	Düz Form
Tank büyüklüğü	10
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	15 Nm
Ürün ağırlığı	26 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş G3/8
Pnömatik bağlantı 2	İç çapı 6 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Pirinç