

Hortum bağlantı elemanı N-3/8-P-9-MS

Ürün numarası: 15634

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	7.6 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 Bar...16 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. sıkma torku	15 Nm
Ürün ağırlığı	25 Gram
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş G3/8
Pnömatik bağlantı 2	iç çapı Ø 9 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Pirinç