

Sensör sacı DASI-Q11-20/25-A-SL

Ürün numarası: 1568436

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	20 25
Tasarım	T-kanalı için
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	4 g
Bağlantı şekli	T-kanalına sıkıştırılmış Dış açılmış pim Dişi dişli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vidalar	Çelik Galvaniz kaplı