


Servo motor EMMS-AS-55-M-HS-RR

Ürün numarası: 1569813

FESTO

Redüktörsüz.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 40 °C |
| Depolama sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Relatif hava nemi | 0 - 90 % |
| Uygun olduğu standart | IEC 60034 |
| İzolasyon koruma sınıfı | F |
| EN 60034-1'e uygun seviye sınıfı | S1 |
| Sıcaklık izleme | PTC-direnç |
| Koruma sınıfı | IP54 |
| Elektrik bağlantı sistemi | Erkek soket |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| Müsaade edilebilirlik | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EMC için EU yönetmeliğine uygun alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun |
| Nominal çalışma gerilimi DC | 565 V |
| Nominal gerilim DC | 565 V |
| Sargı anahtarı tipi | İçte yıldız |
| Kutup çifti adedi | 4 |
| Durma hali torku | 0,99 Nm |
| Nominal tork | 0,68 Nm |
| Tork tepe değeri | 3,8 Nm |
| Nominal devir | 6.600 1/min |
| Max. Devir | 7.750 1/min |
| Nominal motor gücü | 470 W |
| Nominal akım motor | 0,8 A |
| Akım tepe değeri | 4,9 A |
| Motor sabiti | 0,829 Nm/A |
| Gerilim sabiti, fazlar arası | 51,54 mVmin |
| Faz-faz sargı direnci | 31,3 Ohm |
| Faz-faz sargı endüktansı | 29,3 mH |
| Toplam güç aktarma atalet momenti | 0,22 kgcm ² |
| Ürün ağırlığı | 1.500 g |
| Müsaade edilir eksenel mil yükü | 75 N |
| Müsaade edilir radyal mil yükü | 150 N |
| Rotor konum sensörü | Resolver |
| Döner pozisyon enkoder arayüzü | SIN/COS analog sinyal |
| Döner pozisyon enkoderi ölçme prensibi | Endüktif |
| MTTF, alt komponent | 80 yıl, döner pozisyon enkoderi |
| MTTFd, alt komponent | 160 yıl, döner pozisyon enkoderi |