



Küçük basınç kontrol valfi LR-3,3

Ürün numarası: 15717

FESTO

Bağlantı pleyti dahil değildir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu
Bağlantı şekli	Ön panel montajı
Standart nominal debi	150 l/min
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	POM
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Membranlı regülatör Sekonder egzostlu
Çalışma basıncı	10 bar 145 psi
Max. Basınç histeresis değeri	0,3 bar
Pilot basıncı	8 bar 120 psi
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-A TPE-U(PU)