


Kompakt silindir AEVULQZ-25-15-A-P-A

Ürün numarası: 157177
Classic

FESTO

Temassız algılama için. Kare piston mili sayesinde dönmeye karşı korumalı.
İmalattan kalkan tip. 2019'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Strok | 15 mm |
| Piston çapı | 25 mm |
| Yastıklama | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Çalışma şekli | tek etkili çekme yönünde |
| Piston kolu ucu | Erkek diş |
| Tasarım yapısı | Piston Piston kolu |
| Konum algılama | Yaklaşım sensörü için |
| Versiyonlar | tek taraflı piston kolu |
| Dönmeye karşı koruma/Yatak | Kare piston mili |
| Çalışma basıncı | 1 ... 10 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Konum sonlarındaki darbe enerjisi | 0,1 J |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti | 221 N |
| 0 mm strokda hareket eden kütle | 26 g |
| 10 mm strok başına gelen ek ağırlık | 28 g |
| 0 mm strokda ana ağırlık | 180 g |
| 10 mm strok başına düşen ek kütle | 6 g |
| Bağlantı şekli | Seçenekler: geçiş delikli Aksesuarlı |
| Pnömatik bağlantı | M5 |
| Malzeme, flanş vidası | çelik, galvanizli |
| Malzeme, kapak | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Malzeme, dinamik sızdırmazlık | NBR TPE-U(PU) |
| Malzeme, piston mili | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, silindir borusu | İşlenmiş alüminyum alışımlı |