


Döner flanş SUA-80

Ürün numarası: 157326

FESTO

ADVU, AEVU silindirleri için, uygun yer bağlantısı LBN veya LN,LSN.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	80
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-40 ... 90 °C
Ürün ağırlığı	764 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sabitleyici	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, saplama	çelik, galvanizli
Malzeme, burç	Yay çeligi
Malzeme, yatak	Plastik
Malzeme, vidalar	Galvanizli çelik
Malzeme, kilit	Yay çeligi
Malzeme, mil	Çelik Koruma tabakası