


Yassı silindir DZH-1"- -PPV-A

Ürün numarası: 157611

FESTO

Dönmeye karşı korumalı, temassız algılama için, çift tarafda ayarlanabilir son konum yastıklaması. Ek bağlantı elemanları olmaksızın değişik bağlantı olanakları.



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,04 ... 20 "
Piston çapı	1"
Piston kolunun maks. açısal sapması +/-	2,4 deg
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Oval piston
Mpa işletim basıncı	0,1 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gereklidir)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Yastıklama boyu	17 mm
Burmaya karşı korumanın maksimum dönüş momenti	0,8 Nm
0,6 MPa (6 bar, 87 psı) değerinde teorik kuvvet, dönüş	247 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psı) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	295 N
10 mm strok başına düşen ek kütle	177 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	21 g
0 mm strokda ana ağırlık	330 g
Bağlantı şekli	Dişli dişli Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	1/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	Alüminyum
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	Alüminyum
Malzeme, piston mili	Yüksek alışıklı çelik