


Elektrik arabirimi CPX-CTEL-4-M12-5POL

Ürün numarası: 1577012

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Protokol	I-Port
Ölçüler W x L x H	(bağlantı bloğu dahil) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Ürün ağırlığı	110 g
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma (monte ediliyken)
Maks. hat uzunluğu	20 m
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş PC
LED göstergeler	I-Port durumu / diyagnoz Modül durumu Yük beslemesi durumu Sistem beslemesi durumu
Diyagnostik	İletişim hatası Modülde kısa devre Modül oryantasyonlu diyagnoz Düşük gerilim
Kontrol elemanları	DIL anahtarı
Girişler için max. adres hacmi	32 Byte
Çıkışlar için max. adres hacmi	32 Byte
Parametreleri konfigure etmek	Diyagnoz tutumu Kanal başına tehlike önleme Kanal başına zorlama Kanal başına Idle modu Modül parametresi Alet değiştirme modu
Dahili çevrim süresi	1 byte kullanıcı verisi için 1 ms
Ek fonksiyonlar	Alet değiştirme modu
Elektriksel bağlantı	4x soket 5-pinli A-kodlu M12
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Typ. 65 mA
Power failure buffering	10 ms
Kanal başına çıkışların maks. bileşke akımı	4 x 1,6 A
Kanal başına maks. güç beslemesi	4 x 1,6 A
Elektriksel izolasyon kanal – kanal	hayır
Elektriksel izolasyon kanal – dahili bus	Evet, ara besleme için
Cihaz arayüzü sayısı	4