

Paralel kit EAMM-U-60-D40-67A-91

Ürün numarası: 1577083
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.
İmalattan kalkan tip. 2026'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	60
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Dişli oranı	1:1
Max. Devir	6.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	26,7 kgmm ²
Yüksüz itme torku	0,07 Nm
Aktarılabilmir dönüş momenti	3 Nm
Ürün ağırlığı	1.150 g
Arayüz kodu, aktüatör	D40B
Arayüz kodu, motor giriş	67A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun