

Paralel Kit EAMM-U-60-D40-40G-91

Ürün numarası: 1577165

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	60
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	6000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	26.7 000065
Boşta çalışma tahrik torku	0.07 Nm
Aktarılabilir tork	3 Nm
Ürün ağırlığı	1080 Gram
Aktüatör arayüz kodu	D40B
Arayüz kodu motor In	40G
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu