

Yoğuşma suyu çıkışı WA-1-B

Ürün numarası: 158497

FESTO

otomatik



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	mekanik
Montaj pozisyonu	dikey +/- 10°
Yardımcı el kumanda	İtme
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Harici, mekanik, tam otomatik
Ölçme değeri	Dolma seviyesi
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı, tek durumlu
Çalışma basıncı	4 ... 16 bar
Kullanım havası	Su
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	210 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Su boşatma bağlantısı	G1/4
Pnömatik bağlantı	M9
Malzeme, muhafaza	Pirinç PA