



Kompakt silindir DMM-20-15-P-A

Ürün numarası: 158523

FESTO

Temassız algılama için, konum sonlarında eslatik yastıklama keçeleri, çok çeşitli bağlantı olanakları.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	15 mm
Piston çapı	20 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Çalışma şekli	Çift etkili
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Profil boru
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Silindir montajının sıkma torku	3 Nm +%10
6 bar' daki teorik kuvvet	188 N
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	158 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	188 N
Bağlantı şekli	Seçenekler: geçiş delikli Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme, kapak	Pirinç
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik