



Kompakt silindir DMM-20- -P-A-S2

Ürün numarası: 158529

FESTO

Temassız algılama için, konum sonrasında eslastik yastıklama keçeleri,
çok çeşitli bağlantı olanakları.

Istek halinde farklı strok boyları teslim edilir. Sadece 5, 10, 15, 20, 25,
30, 40, 50 mm standart strok boylarında teslime hazاردır.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 50 mm
Piston çapı	20 mm
Yastıklama	P: İki ucta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Profil boru
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	Piston miliyle
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Silindir montajının sıkma torku	3 Nm +%10
6 bar' daki teorik kuvvet	158 N
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	158 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	158 N
Bağlantı şekli	Seçenekler: geçiş delikli Dişli dişli
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme, kapak	Pirinç
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışıklı eloksal kaplama
Malzeme, piston mili	Yüksek alışıklı paslanmaz çelik